

MEUBLES GN 1/1

Modèles MRG et MCG

Portes pleines




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Contre-porte emboutie inox
- Extérieur inox AISI-304 18/10 (sauf partie arrière en standard)
- Intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis et fond embouti
- Dossieret de 100 en standard (sans dossieret à préciser à la commande, sans supplément)
- Pieds inox réglables de 135 à 210 mm
- Compresseur hermétique ventilé sur glissières
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial
- économie d'énergie
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Condenseur ventilé et extractible
- Dégivrage par résistances en négatif
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital
- Livré avec 1 clayette inox GN 1/1 et 1 jeu de glissières par porte
- 230/1/50 (60hz sur demande : PVP +5% - Uniquement en positif)
- Conditions de travail : MRG 40°C / MCG 32°C ambiant

	Température	Nb portes	Dimensions (LxPxH mm)	Capacité (L)	Gaz	Puiss. frigo (W)	Conso. (W)	CCE	Classe climatique
MRG-150	-2°/+8°C	2	1345x700x850	255	R134a*	178	211	C	5 40°C 40%
R290					502	235	B	5 40°C 40%	
MRG-200		3	1795x700x850	399	R134a*	245	249	C	5 40°C 40%
R290					502	238	B	5 40°C 40%	
MRG-250	4	2245x700x850	543	R134a*	304	289	C	5 40°C 40%	
R290				845	340	C	5 40°C 40%		
MRG-300	5	2695x700x850	686	R134a*	356	304	C	5 40°C 40%	
R290				845	355	C	5 40°C 40%		
MCG-150	-15°/-20°C	2	1345x700x850	255	R290	606	535	D	5 40°C 40%
R449A*					353	556	E	4 30°C 55%	
MCG-200		3	1795x700x850	399	R290	606	556	D	4 30°C 55%
R449A*	452				610	E	4 30°C 55%		

* Non disponible pour le marché européen








OPTIONS

- Clayette inox GN 1/1
- Jeux de 2 glissières inox GN 1/1 (L=560 mm)
- Kit 4 roulettes ou 6 roulettes
- Module HACCP
- Serrure pour charnière gauche (standard)
- Arrière inox
- Serrure pour charnière droite (inversion de porte ou 2èmeporte)
- Supplément pour avoir le groupe à gauche du meuble
- Supplément pour avoir le groupe à gauche du meuble sur meubles avec évier
- Changement de gaz sur modèles positifs (R290 → R134a ou R290 → R449A)
- Tiroir neutre sur groupe


SCHEMAS TECHNIQUES

MRG-150 / MCG-150








6027010003-PARRILLA ESTANTE 530 x325 mm GN 1/1
 6033050027- JUEGO DE GUIAS EN "U" 562 mm

OPCIONAL
 CAMBIO DE PATAS POR RUEDAS




MRG-200 / MCG-200








6027010003- PARRILLA ESTANTE 530 x325 mm GN 1/1
 6033050027- JUEGO DE GUIAS EN "U" 562 mm

OPCIONAL

CAMBIO DE PATAS POR RUEDAS



MRG-250








6027010003- PARRILLA ESTANTE 530 x325 mm GN 1/1
 6033050027- JUEGO DE GUÍAS EN "U" 562 mm

OPCIONAL
 CAMBIO DE PATAS POR RUEDAS



MRG-300



6021010003-PARRILLA ESTANTE 530 x325 mm GN 1/1
 6033050027- JUEGO DE GUÍAS EN "U" 562 mm

OPCIONAL
 CAMBIO DE PATAS POR RUEDAS

