

by
GETRAC

PROFIX CANULES (X12)

Canules pour gamme PROFIX

G-102889 / Lot de 12

Description

Il est nécessaire de changer la canule si les deux composants ont été en contact plus de 1 min (PU1) ou 5 min (PU5) dans la canule sans qu'il y ait extrusion de colle.

Caractéristiques

Lot de 12 canules

Mode d'emploi

Insérer la canule sur la cartouche profix.



GETRAC — 20 Boulevard de Beaubourg — 77183 Croissy-Beaubourg — contact.getrac@kcx-experts.com — www.getrac.fr — +33 1 60 05 83 81

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi et traduisent notre expérience actuelle. Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait de leur inexactitude, de leur insuffisance ou de tout défaut d'adaptation au but recherché par l'utilisateur. En outre, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les données techniques de nos produits. Seules les spécifications de nos confirmations de commande et factures peuvent être considérées comme définitives. — v.260521