

# DECAP 25 SCM

## Décapant liquide sans chlorure de méthylène

G-103666

### Propriétés

DECAP 25 SCM permet d'éliminer les couches de peinture hydrodiluable et polyuréthane. Convient pour le décapage des sols, des caillbotis, du bois.

### Caractéristiques

Aspect : Liquide incolore à jaune clair  
 Densité : 0,94  
 pH : 11,5  
 Point éclair : -10°C.  
 Teneur en COV : 885g/l (94%)  
 Partiellement soluble dans l'eau

### Mode d'emploi

DECAP 25 SCM est prêt à l'emploi. S'utilise pur.  
 Application au trempé, par épandage, à la brosse, au rouleau et à température ambiante. Le temps de décapage dépend de l'épaisseur et de la nature des peintures à éliminer.  
 Rincer à l'eau si après décapage les supports sont glissants.  
 Temps d'action moyen : 5 à 15 minutes en fonction du revêtement.  
 Le nettoyage des outils devra s'effectuer à l'eau aussitôt après utilisation.  
 Suite à un décapage sur bois, le rinçage est fortement recommandé s'il doit être recouvert.  
 De manière générale, après le rinçage et avant l'application d'une peinture ou d'une lasure, un ponçage à l'aide de papier abrasif est nécessaire.

### Recommandations

IMPERATIF : Ne pas introduire d'eau dans le bain.  
 Travailler dans un local ventilé. Dans la cabine et le laboratoire, se mettre en ventilation.  
 Ne pas appliquer sur le PVC, le caoutchouc, les dalles plastiques, le polystyrène.  
 Ne pas utiliser pour nettoyer les pistolets de peinture.  
 Ne convient pas pour le décapage dans le cadre de retouche de véhicules.  
 Du fait de la très grande diversité des supports, nous recommandons d'effectuer un essai préalable.  
 Attention produit inflammable. Travailler dans un endroit ventilé, à l'abri de chaleur et toute source d'ignition. Ne pas fumer.  
 Stocker le produit en local hors gel à l'abri des intempéries, des sources incandescentes et des rayons directs du soleil.  
 Éviter le contact avec les yeux et la peau. Porter des lunettes de protection. En cas de contact, se laver immédiatement les mains et les yeux à l'eau.  
 Ne pas respirer les vapeurs. Pour une utilisation dans un endroit confiné et non ventilé il est recommandé d'utiliser un appareil respiratoire muni d'une cartouche à vapeur catégorie A.  
 Le produit est initialement incolore, mais il peut virer au jaune en raison de la présence de dérivés aminés. Ce changement n'est pas immédiat et peut apparaître au cours du stockage.  
 DLU 24 mois.



### Conditionnement

5KG  
 20KG

### Produit

DECAP 25 SCM (5KG)  
 DECAP 25 SCM (20KG)

### Article

G-102264  
 G-102265