

# GETFLEX

## Eponges de ponçage double face sur support mousse

G-103715

### Propriétés

Eponges abrasives double face sur support mousse.

Grande souplesse, permet d'épouser parfaitement les formes : idéal pour les surfaces profilées ou formes complexes, surfaces irrégulières, barres rondes, pièces galbées.

S'adaptent parfaitement à la pièce, même dans les endroits difficiles d'accès.

Bonnes finitions grâce à la mousse qui répartit la pression.

Ne « perce » pas à cause d'une pression d'appui trop élevée.

Résistance exceptionnelle à la déformation : combinaison de mousse et de colle flexible permettant de tordre ou de plier les éponges sans que cela ne provoque de plis pouvant engendrer des rayures sur la pièce. Ponçage manuel de formes spéciales.

Pilage multiple possible dans déchirement.

Encrassement limité grâce à l'effet 3D : la poussière de ponçage est évacuée en permanence des espaces inter granulaires.

L'association d'un support mou et avec un liant souple, plus élastique, donne un procédé optimisé améliorant la tenue à l'encrassement.

Durée de vie extrêmement longue permettant des utilisations répétées.

Cinq grains disponibles, dissociés par un code couleur évitant toute confusion entre les grains : possibilité d'associer rapidement le produit à une utilisation.

Adaptées pour les ponçages à sec et humide.

S'utilisent pour le ponçage sur plastiques, composites, peintures, laques, anciennes peintures, apprêts, couche de fond, bois, vernis.

### Caractéristiques

104429 102988 102989 102990 104428 Couleurs gris / blanc gris / bleu gris / vert gris / jaune gris / orange Grains MICRO FIN ULTRA FIN SUPER FIN FIN MEDIUM Equivalence grade 1200 - 1500 800 - 1000 500 - 600 240 - 320 120 - 180

Composition :

Grain : Corindon.

Support : PU (polyuréthane).

Épaisseur de l'éponge : 13mm.

Dimensions de l'éponge : 120 × 98 × 13mm.

### Recommandations

Ponçage manuel des endroits d'accès difficiles.

Porter des lunettes de sécurité, des gants de protection et un masque à poussières selon le matériau travaillé.

De part la multitude de matériaux, faire un essai préalable sur une partie non visible afin de valider le résultat attendu.



### Conditionnement

Boîte de 10

Boîte de 10

Boîte de 10

Boîte de 10

Boîte de 100

### Produit

GETFLEX BLEU ULTRA FIN (X10)

GETFLEX VERT SUPER FIN (X10)

GETFLEX JAUNE FIN (X10)

GETFLEX ORANGE MEDIUM (X10)

GETFLEX BLANC MICRO FIN (X100)

### Article

G-102988

G-102989

G-102990

G-104428

G-104429