

LUSTRAGE

DISQUE MICROFASER- POLIERPAD 125

Disque microfibre

S-101417 / A l'unité

Propriétés

Tampon de polissage en microfibres, sans huile de silicone.
Optimisé pour l'activation et le nettoyage des surfaces de verre.
Compatible avec les lotions nettoyantes (composant 1) et la protection NanoGlasversiegelung (composant 2).
Assure une finition nette et uniforme sur les surfaces vitrées.

Caractéristiques

Matériau : microfibres de haute qualité.
Sans apprêt et sans huile de silicone.
Diamètre : Ø 130 mm
Usage principal : activation des surfaces de verre avant traitement NanoGlasversiegelung.

Mode d'emploi

Appliquer la lotion nettoyante (composant 1) sur la surface de verre ou sur le tampon.
Polir la surface de verre avec le MicrofaserPolierpad pour activer et nettoyer uniformément.
Préparer ensuite la surface pour l'application de NanoGlasversiegelung (composant 2).
Nettoyer le tampon après usage pour garantir sa durabilité.

Recommandations

Vérifier la compatibilité avec la surface avant utilisation.
Tenir hors de portée des enfants.
Conserver dans un endroit sec et à l'abri de la chaleur.
Utiliser uniquement pour le polissage et l'activation des surfaces vitrées.



by
SODIMAC



SODIMAC — 41 Allée du Clos des Charmes — 77090 Collégien — contact.sodimac@kcx-experts.com — www.getrac.fr — +33 (0)1 60 17 88 99

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi et traduisent notre expérience actuelle. Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait de leur inexactitude, de leur insuffisance ou de tout défaut d'adaptation au but recherché par l'utilisateur. En outre, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les données techniques de nos produits. Seules les spécifications de nos confirmations de commande et factures peuvent être considérées comme définitives. Toutes nos fiches de sécurité disponibles sur www.quickfds.com — v.260522